

Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui