

**Garant****DNMG 150408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui