

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250868 HB7020 |
| GTIN | 4045197949189 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DNMG 150408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|-----------------------|
| Drožlialaužis | SG |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Kietlydinys | HB7020 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnūsiai apdirbimas |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 100 - 300 m/min |

| | |
|--|---------------------------------|
| Pastūma f | 0,25 - 0,6 mm/aps, |
| Ašmenys | HM |
| Pjūvio gylis a _p | 1,5 - 6 mm |
| Danga | padengtas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |