

**TNMG 160404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4,5 mm
Kietlydinys	PV720
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 490 m/min
Drožlialaužis	PG
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui