

**DNMG 150604, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	PV720
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui