

**VNMG 160408, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	PQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui