


CC. T 09T304, Rūšis: PV720

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PV720
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui