

**DC.T 11T304, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	HQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui