

HOLEX**VHM freza, TiAlN, Ø DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203617 3
GTIN	4045197958488
Produktų klasė	12X

Aprašymas**Modelis:**

Glotniajam apdirbimui. Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui. **Glotniam kontūriniam frezavimui.** Labai tvirta dėl pastiprintos šerdies.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	54 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	6 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Dantų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D _c	3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Koto Ø D _s	6 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,016 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,1 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	70 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	60 m/min	H
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------