


VHM freza, TiAlN, Ø DC: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203617 20
GTIN	4045197958778
Produktų klasė	12X

Aprašymas
Modelis:

Glotniajam apdirbimui. Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui. **Glotniam kontūriniam frezavimui.** Labai tvirta dėl pastiprintos šerdies.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	20 mm
Dantų skaičius Z	6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,107 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,1 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	160 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	140 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $<55 \text{ HRC}$	tinka	70 m/min	H
Plienas $<60 \text{ HRC}$	tinka	60 m/min	H
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------