

Garant**NC centravimo grąžtas HSS-E 120° N, be dangos, Ø DC h6: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	112103 6
GTIN	4045197959416
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

≥ Ø 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.

Tiksliai užgaląsta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Labai tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 120°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį gręžiamą Ø, (o ne grąžto išorinį Ø).

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Nominalusis Ø D _c	6 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Bendras ilgis L	66 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Smailas kampas	120 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		