

## Mitutoyo

### Skaitmeninių mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 12-25mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.**

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

**Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12-25 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.**

##### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429110, kalibriniai žiedai.

#### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	12 - 25 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Kalibrinio žiedo Ø	16 / 20 mm

Mikrometrų skaičius	3
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Siūstuvai Tipas S16E	498966 S16E
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 2/150	429010 2/150
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2