


HOLEX**Kotinė freza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191637 25
GTIN	4045197838995
Produktų klasė	12W

Aprašymas**Modelis:**

Veiksmingas ir tinkamas substratas plieno ir nerūdijančiųjų medžiagų apdirbimui.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	0 / -0,03
Dantų skaičius Z	4
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Bendras ilgis L	121 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm ²	0,08 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	45 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E SPM
Norma	DIN 844 B

Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	74 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	64 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	42 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	26 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	21 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		