

HOLEX**Vėduoklinis šlifavimo būgnas M14 Banguota neaustinė medžiaga, Ø 100×50 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566375 280
GTIN	4045197973122
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Sinuso formos šlifavimo medžiaga su korundu (A) nešlifuotiems kraštais.

Paskirtis:

Paviršių **matinimui** ir **poliravimui** be apnašų.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Sriegis	M14
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×50 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas

optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	30 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		