

 KOMET**TOHX 090204 neutrali, W30, Rūšis: K10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268887 K10
GTIN	4047109036666
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**

TOHX 090204 neutrali K10 Kietlydinys: K10

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Papildomas naudojimas	N
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	K10
Pagrindinis naudojimas	K

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090204 N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui