

 KOMET
TOHX 06T102 kairinė, W30, Rūšis: K10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268879 K10
GTIN	4047109060548
Produktų klasė	24T

Aprašymas

TOHX 06T102 kairinė K10 Kietlydinys: K10

Drožlialaužis: G20

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 300 - 500 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Papildomas naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	K10
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	300 - 500 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 m/min
Drožlialaužis	G20
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T102 L
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto pavadinimo požymis	W30
Priekinis kampas	20 laipsniai
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui