

Garant**Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC), Ø 50 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

575006 120

GTIN

4045197977700

Produktų klasė

51P

Aprašymas**Modelis:**

Nailoniniai šeriai su didele **silicio karbido grūdelių dalimi** universaliam naudojimui.

Šeriai kūgio formos sunkiai prieinamoms vietoms. Didesnis lankstumas.

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Privalumai:

- **Baigiamasis ruošinio apdirbimas iškart po apdirbimo pjovimu proceso.**
- **Puikūs rezultatai dėl nuolat atsiskiriančių šlifavimo grūdelių.**
- **Proceso patikimumas dėl formos stabilumo ir tikslumo.**
- **Greitas ir patikimas montavimas be papildomų priedų.**
- **Žemas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Naudoti **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose**, rekomenduojama **šlifuojujant šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., kontaktiniai paviršiai.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Šerių storis	0,6 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Pastūma	800 - 3000 mm/min
Pristatymas	0,3 (smulki) – 1,5 (rupi) mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50 mm
Šepečio Ø D ₁	50 mm
Lėkštelės-Ø D ₂	45 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Darbinės plokštumos Ø	50 mm
Kiaurymės Ø d ₁	16 su griovelium mm
Ilgis H ₁	30 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1500 - 2500 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 16 mm	575096 16
---	-----------