

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × Ilgis L1: M12X181****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.****Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių su sriegiu tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Virpesiai: slopinantis

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 200 mm

Kiaurymės Ø D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Išorinis Ø D: 38 mm

Naudingasis ilgis L₁: 181 mmL₂: 7,5 mm**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø D ₁	12,5 mm
Naudingasis ilgis L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Sriegis M	M12×181
Išorinis Ø D	38 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis