



Dinamometrinis raktas su perjungiamo įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 40LNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657105 40L
GTIN	2050002047181
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **perjungiamo įstatoma terkšle. Mato vienetai: Nm.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
maksimalus sukimo momentas	40 Nm
Svoris	400 g
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Sūkių momento ribos	8 - 40 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	235,5 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	218 mm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	17,5 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis

Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Priedai

Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 4	657211 4
Atsarginė rankena dinamometriniams raktams Tipas 3	657211 3
Skalės remas dinamometriniam raktui Tipas 1	657214 1
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657600 1-3/8
Dinamometrinis raktas be įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 40L Nm	657215 40L