

Garant**VHM sferinė freza, DLC, Ø f8 DC: 3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 207072 3 |
| GTIN | 4045197849717 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**Su patobulinta **DLC danga** sp^2 .Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,01$ mm.**Pastaba:****Patobulintas produktas, skirtas Nr. 207070.****Techninis aprašymas**

| | |
|---|--------------|
| Koto Ø D_s | 3 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm |
| Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,03 mm |
| Bendras ilgis L | 75 mm |
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 10 mm |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 2,7 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 3 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Spindulys R | 1,5 mm |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | f8 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,03xD frezuojant kopijuojant |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 500 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 450 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 400 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 200 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 160 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 200 m/min | N |
| PEEK | tinka | 150 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 180 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 120 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 160 m/min | N |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 300 m/min | N |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|
| Cu | tinka | 160 m/min | N |
| CuZn | tinka | 200 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | tinka | | |