

Garant**VHM freza MTC, DLC, Ø h6 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202274 5
GTIN	4045197849878
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Su **patobulinta DLC danga sp^2** .**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas** ir papildomai **poliruoti** sraigtiniai grioveliai, **kuriomis puikiai pasižalina ilgos aliuminio drožlės**.**Paskirtis:**Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.**Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202017.****Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	30 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	4,7 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	5 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,02 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,015 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto forma	HA
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,3×D pjaunant
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	440 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	360 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	180 m/min	N
PE-HD	tinka	150 m/min	N

PA 66	tinka	180 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	170 m/min	N
POM GF25	tinka	150 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	140 m/min	N
PEEK GF30	tinka	120 m/min	N
PTFE CF25	tinka	150 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	280 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	190 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB