

**Garant****Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: C0616****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540200 C0616
GTIN	4045197154927
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 16 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų forma	kryžminiai dantys
Bendras ilgis	50 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	C0616
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm

Galvos Ø	6 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	suapvalinto cilindro formos
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza