



## Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A1020



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 A1020
GTIN	4027497035908
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras be priekinių dantų

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Forma	Cilindras be priekinių dantų
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Bendras ilgis	60 mm

Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	A1020
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvos Ø	10 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza