

**Garant**
**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: AS1020**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540200 AS1020 |
| GTIN             | 4045197154897 |
| Produktų klasė   | 51D           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Bendras ilgis                     | 60 mm                     |
| Dantų smulkumas                   | vidutinio stambumo dantys |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7                        |
| Dantų forma                       | kryžminiai dantys         |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Forma                         | Cilindras su galiniais dantimis |
| Galvos Ø                      | 10 mm                           |
| Forma                         | AS1020                          |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub> | 20 mm                           |
| Koto Ø                        | 6 mm                            |
| Ašmenys                       | HM                              |
| Produkto rūšis                | Freza                           |