

Garant**VHM grąžtas aramidui, be dangos, Ø DC h6: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121230 12
GTIN	4045197472083
Produktų klasė	11Y

Aprašymas**Modelis:**

Speciali geometrija tiksliam aramido plastikų (poliaramidų) ir aramido pluošto bei termoplastų ir duroplastų gręžimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Pastūma f AFK	0,1 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	50 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	102 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	32 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD

Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Grąžto panaudojimas	skirta aramidams
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
AFK armidas	tinka	110 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	120 m/min	N
sausasis	tinka		
Oras	tinka		