

Garant**VHM freza, tiesi PPC, DLC, Ø f8 DC / R2: 12/70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207514 12/70
GTIN	4045197989000
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Našus įrankis **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams** siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R₂ rodo efektyvųjį spindulį ant įrankio.

Negalima pergalėti!

Techninis aprašymas

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Dantų skaičius Z	5
Efektyvus spindulys R ₂	70 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Pjovimo briaunos spindulys R ₁	1 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	23 mm
Pastūma f _z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,09 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	36 mm

Sužeminto koto $\varnothing D_1$	10 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,07 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezavimui kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	PPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	330 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB