



## Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: C1225



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 C1225
GTIN	4027497038831
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos (WRC)

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Dantų forma	kryžminiai dantys
Bendras ilgis	65 mm
Forma	C1225

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	12 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza