

**Garant**
**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: D0807**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540350 D0807
GTIN	4045197222435
Produktų klasė	51D

**Aprašymas**
**Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Koto ilgis 200 mm** (galima patrumpinti).

Koto Ø 6 mm. **Forma D „Rutulys“** (KUD).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutulys

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis: 7 mm

Bendras ilgis: 207 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	8 mm
Forma	Rutulinė galvutė
Forma	rutulys

Bendras ilgis	207 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	7 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		