

Garant**GARANT Master Titan VHM sferinė freza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207487 1
GTIN	4045197989642
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:****Speciali geometrija** apdirbant **titaną ir titano lydinius.**4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima **naudoti kaip 4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams.Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,005 mm.****Pastaba:**

Pergaląsti nerekomenduojama.

Techninis aprašymas

Korekcijos koeficientas v_c	1,25
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant titane $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pastūma f_z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	1 mm
Spindulys R	0,5 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------