

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: E1220

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540350 E1220
GTIN	4045197522306
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Koto ilgis 200 mm (galima patrumpinti).

Koto Ø 6 mm. **Forma E „Lašas“** (TRE).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.

Koto Ø: 6 mm

Forma: lašo formos

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis: 20 mm

Bendras ilgis: 220 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	220 mm
Forma	lašo formos
Forma	lašo formos
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvos Ø	12 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		