



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: D1210



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 D1210
GTIN	4027497455867
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutuliu

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L₁: 10 mm

Bendras ilgis: 51 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	D1210
Bendras ilgis	51 mm

Galvos Ø	12 mm
Forma	rutuliu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvutės ilgis L ₁	10 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza