



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: L1020



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 L1020
GTIN	4027497045440
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Užapvalintas kūgis“ (KEL).**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto kūgio formos

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis L₁: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	10 mm
Forma	suapvalinto kūgio formos

Forma	L1020
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų forma	kryžminiai dantys
Bendras ilgis	60 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza