


**CCGT 09T301, Rūšis: PDL025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260095 PDL025
GTIN	4960664757497
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCGT 09T301 PDL025 Kietlydinys: PDL025

Drožlialaužis: MFP-SK

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	MFP-SK
Kampo spindulys	0,1 mm
Pastūma $f$	0,03 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	PDL025
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T301
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui