

**CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	WP
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kietlydinys	PV720
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui