



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: G0618



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 G0618
GTIN	4027497042999
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Elipsė“** (SPG).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: elipsinė

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L₁: 18 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Forma	G0618
Forma	elipsinė

Bendras ilgis	50 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza