



## Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: G1225



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 G1225
GTIN	4027497043422
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Elipsė“** (SPG).

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: elipsinė

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	elipsinė
Forma	G1225

Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	12 mm
Bendras ilgis	65 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza