

Garant
Pakopinis grąžtas HSS 90°, oksiduotas, Varžtams: M4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	117180 M4
GTIN	4045197036070
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Gręžimo ir gilinimo pakopa kiekviena atskirai turi savo sraiginius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pergalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis – smulkus. Įleidžiamiems varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966).

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Ø D ₂ 2. Pakopa su nuožula h8	8 mm
Varžtams	M4
Ø D ₁ 1. Pakopa su nuožula h9	4,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	75 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	117 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	11 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 8374

Tolerancija Nominalusis Ø	h9
Smailas kampas	118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		