

**Garant****GARANT Softcut® HSI nuožulų freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Našus nuožulų nuėmimo įrankis grįžtamajam apdirbimui ir pirmyn.

**Pastaba:**

$D_{max}$  naudojant keičiamas plokšteles  $r = 0,4$  mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{viso}$	130 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Koto Ø $D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	45 mm
maksimalus nusklembimo Ø $D_{maks.}$	35,1 mm
Serija	Softcut®
Koto tipas	Weldon kotas

Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP