

Garant
Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90°, TiAlN, Sriegiams: M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	117040 M3
GTIN	4045197035707
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Tvirtas. Mažos bendraaiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo \emptyset garantuoja tikslumą.

Privalumai:

Gręžimas ir gilinimas atliekami vienu metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka NC staklėms, nes tiksli padėtis, geriausios centravimo savybės ir didelis stabilumas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90°. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.

Techninis aprašymas

$\emptyset D_2$ 2. Pakopa su nuožula h8	3,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Sriegiams	M3
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
$\emptyset D_1$ 1. Pakopa su nuožula h8	2,5 mm
Koto $\emptyset D_s$	3,4 mm
Bendras ilgis L	52 mm
Vidinis aušinimas	ne
Dantų skaičius Z	2
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	8,8 mm

Danga	TiAIN
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		