

Garant
Spiralinis grąžtas HSS/E H, be dangos, Ø DC h8: 3,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	114470 3,2
GTIN	4045197019363
Produktų klasė	11B

Aprašymas
Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Sustiprinta šerdis, be padengimo, **spiralės ilgis pagal DIN 1897, bendras ilgis pagal DIN 338.**

Tinka ir **Hardox plienams.**

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3,2 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	3,2 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	13,2 mm
Smailas kampas	135 laipsniai

Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	H
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	6 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		