

Garant
Trumpas pakopinis grąžtas HSS 180°, TiAlN, Varžtams: M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	117260 M10
GTIN	4045197036278
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Labai stabilus. Mažos bendraašiško tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo Ø garantuoja tikslumą.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosoms kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 [gilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis – vidutinis.

Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

Techninis aprašymas

Ø D ₁ 1. Pakopa 180° h8	11 mm
Ø D ₂ 2. Pakopa 180° h8	18 mm
Varžtams	M10
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa 180°	23 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	62 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	123 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		