

**Garant**
**VHM grąžtas aramidui, be dangos, Ø DC h6: 4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121230 4
GTIN	4045197471291
Produktų klasė	11Y

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Speciali geometrija** tiksliam aramido plastikų (poliaramidų) ir aramido pluošto bei termoplastų ir duroplastų gręžimui.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f AFK	0,05 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Bendras ilgis L	55 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	12 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD

Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Grąžto panaudojimas	skirta aramidams
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
AFK armidas	tinka	110 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	120 m/min	N
sausasis	tinka		
Oras	tinka		