

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M20X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130000 M20X1,5
GTIN	4045197998811
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Sriegio gylis	60 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	18,5 mm
Sriegio Ø	20 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M 20×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius