



Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	131762 M4
GTIN	4045197854216
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su vidine įpjova ir ypač ilgu kotu.

≤ **M10**: kotas **pagal DIN 371**;

≥ **M12**: kotas **pagal DIN 376**.

TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Privalumai:

Puikiai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 126 mm

Koto Ø: 4,5 mm

Koto keturbriaunis: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø	4,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto keturbriaunis	3,4 mm

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	126 mm
Kiaurymės \emptyset	3,3 mm
Ašmenys	HSS E PM
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio \emptyset	4 mm
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna