



Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	134666 M5
GTIN	4045197857507
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Labai ilgas kotas.

≤ **M10**: kotas pagal **DIN 371**;

≥ **M12**: kotas pagal **DIN 376**.

Privalumai:

Labai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 140 mm

Koto \varnothing : 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 4,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	5 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Koto \varnothing	6 mm
Kiaurymės \varnothing	4,2 mm

Drožlių griovelio skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai
Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna