

**Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134666 M10
GTIN	4045197857538
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Labai ilgas kotas.

≤ **M10**: kotas pagal **DIN 371**;

≥ **M12**: kotas pagal **DIN 376**.

Privalumai:

Labai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 200 mm

Koto Ø: 10 mm

Koto keturbriaunis: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio Ø	10 mm
Koto Ø	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Koto keturbriaunis	8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Norma	Gamykliniai standartai
Drožlių griovelių skaičius	3
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna