



Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	134666 M16
GTIN	4045197857552
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Labai ilgas kotas.

≤ **M10**: kotas pagal **DIN 371**;

≥ **M12**: kotas pagal **DIN 376**.

Privalumai:

Labai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 220 mm

Koto Ø: 12 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis L_{viso}	220 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Kiaurymės Ø	14 mm
Ašmenys	HSS E PM
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna