



Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	134666 M20
GTIN	4045197857569
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Labai ilgas kotas.

≤ M10: kotas pagal DIN 371;

≥ M12: kotas pagal DIN 376.

Privalumai:

Labai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 280 mm

Koto Ø: 16 mm

Koto keturbriaunis: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Koto keturbriaunis	12 mm
Koto Ø	16 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	280 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	20 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna