

Garant
VHM freza HPC / TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203023 12
GTIN	4045197857804
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Kotas **kaip DIN 6535 HB.**
Pastaba:
Naujas produktas vietoje Nr. 203018.
Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,065 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L_c	51 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Dantų skaičius Z	4
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	kintamas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,04xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	TPC
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	195 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	145 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	95 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	70 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	75 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

