

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, MF: M28X1,5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130005 M28X1,5
GTIN	4062406005801
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	84 mm
Sriegio Ø	28 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Kiaurymės Ø	26,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H

Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	140 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	4
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M28×1,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius